

Magnetna tuljava VACF-A-A1-1A

Številka dela: 8030824

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Položaj vgradnje	poljubno
V skladu s standardom	IEC 61010-1
Trajanje vklopa	100%
Razred izolacijskega materiala	H
Karakteristike tuljave	24 V AC: 50/60 Hz, pritezna moč 2,5 VA, držalna moč 1,7 VA
Dovoljena nihanja napetosti	+/- 10 %
Odobritev	c UL us – Recognized (OL)
Pomorska klasifikacija	glej certifikat
Pristojni organ za izdajo certifikata	DNVGL-TAA000011J UL MH18122
Omejitev temperature okolja in medija	-20–50 °C
Razred korozijske odpornosti KBK	2 – zmerna korozijska obremenitev
Skladnost z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medija	-20 °C...50 °C
Stopnja zaščite	IP65
Temperatura okolice	-20 °C...60 °C
Teža izdelka	83.4 g
Električni priključek	Oblika A v skladu z EN 175301-803
Način pritrditve	z narebreno matico
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material ohišja	PA jeklo
Material magnetne tuljave	baker jeklo Termoplast
Material navitja	baker