

Senzorska letev

DASP-F5-80-150-A-SR-S4-1R

Številka dela: 8031649

Izdelek, ki se opušča

[primeren za zglobni valj DFAW.](#)

[Tip, ki se opušča. Dobavljiv do 2019. Za alternativni izdelek si oglejte portal za podporo.](#)

FESTO



Podatkovni list

| Značilnost | Vrednost |
|--------------------------------------|--|
| Velikost | 80 |
| Položaj vgradnje | poljuben |
| Konstruktivska zgradba | Senzorska letev |
| Razred odpornosti proti koroziji KBK | 2 - zmerna korozijska obremenitev |
| Temperatura okolice | -10 ... 60 °C |
| Maks. pritezni moment | 2,9 Nm |
| Osnovna masa za 0 mm giba | 131,8 g |
| Dodatek mase na 10 mm giba | 1,4 g |
| Način pritrditve | s skošnjo izvrtino in vijakom |
| Material, profil | Aluminijeva litina za kovanje eloksiran |
| Opomba o materialu | Ustreza RoHS |
| Material, vijaki | visokolegirano jeklo |