

Cev iz umetne mase
PAN-R-28X2,5-SW
Številka dela: 8036208

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Zunanji Ø	28 mm
Polmer upogibanja, pomemben za pretok	350 mm
Notranji Ø	23 mm
Delovni tlak celotnega temperaturnega območja	-0.095 MPa...0.8 MPa -0.95 bar...8 bar -13.775 psi...116 psi
Od temperature odvisen delovni tlak	-0.095 MPa...1.4 MPa -0.95 bar...14 bar -13.775 psi...203 psi
Delovni medij	stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7::-]
Skladnost z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura okolice	-30 °C...80 °C
Teža izdelka glede na dolžino	0.207 kg/m
Pnevmatični priključek	za vtični priključek z zunanjim Ø 28 mm
Barva	črna
Trdota po Shoru	D 62 +/-3
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material gibke cevi	TPE-A