

Napajalni modul VABF-S1-1-P1A11-N12

Številka dela: 8037656

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Konstruktivna širina	44 mm
Funkcija iztekajočega zraka	prek dušilne plošče
Na podlagi standarda	ISO 5599-1
Največje število ventilskih mest	1
Delovni tlak	0 MPa...1 MPa 0 bar...10 bar
Primernost za vakuum	da
Oznaka CE (glej izjavo o skladnosti)	v skladu z direktivo EU o nizki napetosti
Delovni medij	Stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Napotek glede delovnega/krmilnega medija	možno delovanje z oljenjem (potrebno pri nadaljnjem delovanju)
Razred korozijske odpornosti KBK	0 – brez korozijske obremenitve
Skladnost z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura skladiščenja	-20 °C...60 °C
Temperatura medija	-10 °C...50 °C
Krmilni medij	stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Temperatura okolice	-10 °C...50 °C
Teža izdelka	660 g
Pnevmatični priključek 1	1/2 NPT
Pnevmatični priključek 3	1/2 NPT
Pnevmatični priključek 5	1/2 NPT
Material izpušne plošče	gnetna aluminijeva zlitina
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material dovajalne plošče	aluminijeva tlačna litina