


# Povezovalni kabel NEBV-Z4WA2-E-0.2-N-Z1W2-S1

Številka dela: 8047681

FESTO



## Podatkovni list

| Značilnost                                   | Vrednost                                   |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Oznaka linije                                | brez nosilca tablice                       |
| Pogostost priključka                         | 50                                         |
| Teža izdelka                                 | 18 g                                       |
| Električni priključek 1, funkcija            | Stran področne naprave                     |
| Električni priključek 1, zasnova             | oglata oblika                              |
| Električni priključek 1, vrsta priključka    | doza                                       |
| Električni priključek 1, kabelski izhod      | pod kotom                                  |
| Električni priključek 1, priključna tehnika  | priključna shema ZC, metrični vijak        |
| Električni priključek 1, število polov/žil   | 2                                          |
| Električni priključek 1, zasedeni poli/žile  | 2                                          |
| Električni priključek 1, vrsta pritrditve    | na magnetni ventil s centralnim vijakom M2 |
| Električni priključek 2, funkcija            | Stran krmilne enote                        |
| Električni priključek 2, zasnova             | oglata oblika                              |
| Električni priključek 2, vrsta priključka    | vtič                                       |
| Električni priključek 2, kabelski izhod      | kotna oblika                               |
| Električni priključek 2, priključna tehnika  | priključna shema ZB, samorezni vijak       |
| Električni priključek 2, število polov/žil   | 2                                          |
| Električni priključek 2, zasedeni poli/žile  | 2                                          |
| Električni priključek 2, vrsta pritrditve    | na magnetni ventil s samoreznim vijakom    |
| Območje delovne napetosti DC                 | 0 V...30 V                                 |
| Nazivna delovna napetost DC                  | 24 V                                       |
| Odpornost proti udarni napetosti             | 2.4 kV                                     |
| Zaščito pred obrnjeno polariteto             | bipolarno                                  |
| Priključitev zaščitnega vodnika              | ni na voljo                                |
| Dolžina kabla                                | 0.2 m                                      |
| Lastnost voda                                | primerno za energetske verige              |
| Preskusni pogoji vodnika                     | preskusni pogoji na zahtevo                |
| Polmer upogibanja, premična napeljava kablov | 29 mm                                      |

| Značilnost                               | Vrednost                           |
|------------------------------------------|------------------------------------|
| Premer kabla                             | 2.9 mm                             |
| Toleranca, premer kabla                  | ± 0,1 mm                           |
| Zgradba kabla                            | 2 x 0,14 mm <sup>2</sup>           |
| Nazivni prečni prerez vodnika            | 0.14 mm <sup>2</sup>               |
| Stopnja zaščite                          | IP65                               |
| Napotek glede stopnje zaščite            | v montiranem stanju                |
| Temperatura okolice                      | -10 °C...50 °C                     |
| Oznaka CE (glej izjavo o skladnosti)     | v skladu z direktivo EU RoHS       |
| Oznaka UKCA (glejte izjavo o skladnosti) | v skladu s predpisi ZK RoHS        |
| Skladnost z LABS                         | VDMA24364-B2-L                     |
| Napotek glede materialov                 | V skladu z RoHS                    |
| Stopnja umazanosti                       | 3                                  |
| Razred korozijske odpornosti KBK         | 3 – močna odpornost proti koroziji |
| Material kabelskega plašča               | TPE-U(PUR)                         |
| Barva kabelskega plašča                  | siva                               |
| Material ohišja                          | TPE-U (PU)                         |
| Barva ohišja                             | črna                               |
| Material vijakov                         | nerjavno jeklo                     |
| Material vtičnih kontaktov               | Bakrova zlitina, pocinjena         |
| Material izolacijskega ovoja             | PP                                 |