

Sklop pokrovov EASC-L5-80

Številka dela: 8049254

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	80
Razred korozijske odpornosti KBK	1 – nizka korozijska obremenitev
Skladnost z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura okolice	-40 °C...150 °C
Teža izdelka	350 g
Material pokrova	visoko legirano nerjavno jeklo
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS