

Paralelni sklop
EAMM-U-60-D40-50GA-91
Številka dela: 8058935

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	60
Položaj vgradnje	poljubno
Največja vrtilna hitrost	6000 1/min
Skladnost z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura skladiščenja	-25 °C...60 °C
Relativna zračna vlažnost	0–95 %
Stopnja zaščite	IP40
Temperatura okolice	-10 °C...60 °C
Masni vztrajnostni moment	26.7 kgmm²
Pogonski navor v prostem teku	0.07 Nm
Prenosljivi navor	3 Nm
Teža izdelka	1150 g
Koda vmesnika aktuatorja	D40
Koda vmesnika Motor In	50GA
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS