

**Spojni vtič**  
**NPHS-S6-M-BC9**  
Številka dela: 8059265

**FESTO**



**Podatkovni list**

| Značilnost                                                   | Vrednost                                                            |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Nazivni premer                                               | 7 mm                                                                |
| Delovni tlak celotnega temperaturnega območja                | -0.095 MPa...1.2 MPa<br>-0.95 bar...12 bar<br>-13.775 psi...174 psi |
| Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343) | 966 l/min...1700 l/min                                              |
| Nazivni pretok, normaliziran v skladu s standardom ISO 8778  | 1047.1 l/min...1842.8 l/min                                         |
| Delovni medij                                                | stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7::-]                     |
| Napotek glede delovnega/krmilnega medija                     | možno delovanje z oljenjem                                          |
| Razred korozijske odpornosti KBK                             | 1 – nizka korozijska obremenitev                                    |
| Skladnost z LABS                                             | VDMA24364-B1/B2-L                                                   |
| Temperatura okolice                                          | -10 °C...60 °C                                                      |
| Teža izdelka                                                 | 17 g                                                                |
| Pnevmatični priključek 1                                     | Nastavek cevi 9 mm                                                  |
| Napotek glede materialov                                     | V skladu z RoHS                                                     |
| Informacije o materialu                                      | Jeklo, pocinkano                                                    |