


Aksialni sklop EAMM-A-L95-120GC

Številka dela: 8063531

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Nazivna dolžina	95.4 mm
Položaj vgradnje	poljubno
Največja vrtilna hitrost	4500 1/min
Skladnost z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura skladiščenja	-25 °C...60 °C
Relativna zračna vlažnost	0–95 %
Stopnja zaščite	IP40
Temperatura okolice	-10 °C...60 °C
Masni vztrajnostni moment	374 kgmm ²
Prenosljivi navor	192 Nm
Teža izdelka	3608 g
Koda vmesnika aktuatorja	L95
Koda vmesnika Motor In	120GC
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS