


Aksialni sklop EAMM-A-M80-84AA

Številka dela: 8063563

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Nazivna dolžina	27 mm
Položaj vgradnje	poljubno
Največja vrtilna hitrost	5500 1/min
Skladnost z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura skladiščenja	-25 °C...60 °C
Relativna zračna vlažnost	0–95 %
Stopnja zaščite	IP40
Temperatura okolice	-10 °C...60 °C
Masni vztrajnostni moment	151 kgmm ²
Prenosljivi navor	60 Nm
Teža izdelka	1113 g
Koda vmesnika aktuatorja	M80
Koda vmesnika Motor In	84AA
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS