


Vakuumski filter OAFF-G3-5

Številka dela: 8068944

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Finost filtra	40 µm
Velikost posode	10
Delovni tlak	-95 kPa...0 kPa -0.95 bar...0 bar -13.775 psi...0 psi
Delovni medij	atmosferski zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Skladnost z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Teža izdelka	1 g
Način pritrditve	odložljivo zaskočitev
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material filtra	Tkanina PA
Material ohišja	POM
Primernost iz metalnega impulza	0.7 MPa 7 bar 101.5 psi