

Vakuumsko sesalo OGVM-20X65-SV-N-G14F

Številka dela: 8073853

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Izravnavna višine sesala	3 mm
Najmanjši polmer obdelovanca	20 mm
Nazivni premer	6 mm
Velikost sesala	20 x 65 mm
Prostornina priseska	3.6 cm ³
Položaj priključitve	zgoraj
Položaj vgradnje	poljubno
Oblika priseska	ovalna, ploščata oblika
Delovni tlak	-95 kPa...0 kPa -0.95 bar...0 bar -13.775 psi...0 psi
Nazivni delovni tlak	-60 kPa -0.6 bar
Delovni medij	atmosferski zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Razred korozijske odpornosti KBK	2 – zmerna korozijska obremenitev
Skladnost z LABS	VDMA24364-A1-L
Temperatura okolice	-20 °C...80 °C
Držalna sila pri nazivnem delovnem tlaku	66 N
Navpična prečna sila pri nazivnem delovnem tlaku	76 N
Teža izdelka	21 g
Način pritrditve	prek vakuumskega priključka
Vakuumski priključek	Notranji navoj G1/4
Barva	črna
Trdota po Shoru	60 +/- 5
Material čepa za pritvje	gnetna aluminijeva zlitina
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material priseska	NBR