

Adapterski sklop DHAA-G-R3-25-B19-32

Številka dela: 8079196

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	25
Položaj vgradnje	poljubno
Razred korozijske odpornosti KBK	2 – zmerna korozijska obremenitev
Skladnost z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura okolice	0 °C...50 °C
Teža izdelka	65 g
Način pritrditve	z notranjim navojem
Material adapterske plošče	gnetna aluminijeva zlitina, eloksirana
Material vijakov	jeklo, pocinkano