

Kabelsko tesnilo NEAU-KD-P4-A1-P5

Številka dela: 8079860

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Teža izdelka	4 g
Velikost posode	5
Temperatura okolice	-40 °C...85 °C
Temperatura skladiščenja	-40 °C...85 °C
Skladnost z LABS	VDMA24364-B2-L
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material tesnil	TPE-V
Požarni preskus	UL94 V-0
Priključek 1, zasnova	Pg 13,5
Priključek 2, zasnova	premer kabla 6,5– 9,5 mm
Barva	črna