


Enoosni portal YXML-2

Številka dela: 8082250

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Potrebna ravnost prigradnih površin	0.1 mm/m
Položaj vgradnje	vodoravno
Konstruktivna zgradba	linijski portalni sistem z električnimi pogonskimi moduli
Trajanje vklopa	100%
Skladnost z LABS	VDMA24364 – cona III
Temperatura skladiščenja	-10 °C...60 °C
Relativna zračna vlažnost	0–90 %
Temperatura okolice	10 °C...40 °C
Interval vzdrževanja	2500 km
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material adapterske plošče	aluminij, eloksiran
Material kotnika za pritrditev	visoko legirano nerjavno jeklo
Material energetskih verig	ojačan PA