

Sklop pokrovov VAVC-F12-SCC-20-TP

Številka dela: 8084036

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Nazivni premer DN	20
Protieksplzijska zaščita	cona 1 (ATEX) cona 2 (ATEX) cona 21 (ATEX) cona 22 (ATEX)
Skladnost z LABS	VDMA24364 – cona III
Medij	para hidravlično olje na mineralni osnovi inertni plini mineralno olje voda filtriran stisnjen zrak, finost filtra 200 µm nevtralne tekočine
Napotek glede medija	Plinasti mediji so dovoljeni samo pri dotoku prek ventilskega sedeža.
Temperatura medija	-30 °C...200 °C
Temperatura okolice	0 °C...60 °C
Temperatura skladiščenja	-10 °C...60 °C
Položaj vgradnje	poljubno
Teža izdelka	363 g
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material pokrova	visoko legirano nerjavno jeklo
Material tesnila vretena	PTFE
Material tesnila sedeža	Modificiran PTFE