


Slepi vtič
NEAC-M-S-BD-R3SCPP
Številka dela: 8090740

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Širina	34 mm
Višina	22.4 mm
Dolžina	69.2 mm
Teža izdelka	75.4 g
Velikost posode	1
Električni priključek 1, priključna tehnika	za RJ45 in SC-RJ
Električni priključek 1, vrsta pritrditve	Push-Pull
Stopnja zaščite	IP65 IP67
Napotek glede stopnje zaščite	v montiranem stanju
Temperatura okolice	-40 °C...70 °C
Temperatura skladiščenja	-40 °C...70 °C
Skladnost z LABS	VDMA24364-A1-L
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Razred korozijske odpornosti KBK	1 – nizka korozijska obremenitev
Barva ohišja	srebrna
Material ohišja	cinkova tlačna litina, nikljana
Material tesnil	NBR
Požarni preskus	UL94 V-0