

Valj z dvojnim batom DGTZ-GF-6-50-P-A

Številka dela: 8100546

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Hod	50 mm
Nastavljivo območje končnega položaja/dolžina	10 mm
Premjer bata	6 mm
Način delovanja pogonske enote	jarem
Blaženje	elastični blažilni obroči/elastične blažilne plošče na obeh straneh
Položaj vgradnje	poljubno
Vodilo	drsno vodilo
Konstruktivna zgradba	vodilo
Zaznavanje položaja	za mejno stikalo
Delovni tlak	0.2 MPa...0.8 MPa 2 bar...8 bar
Način delovanja	dvosmerno delovanje
Delovni medij	Stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Napotek glede delovnega/krmilnega medija	možno delovanje z oljenjem (potrebno pri nadaljnjem delovanju)
Razred korozijske odpornosti KBK	1 – nizka korozijska obremenitev
Skladnost z LABS	VDMA24364 – cona III
Razred čistih prostorov	Razred 6 v skladu z ISO 14644-1
Temperatura okolice	-10 °C...80 °C
Udarna energija v končnih položajih	0.01 Nm
Največja delovna obremenitev v odvisnosti od hoda pri določeni razdalji xs	0.6 N
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), povratni tok	18.6 N
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), dotok	34 N
Premikajoča se masa	25 g
Teža izdelka	148 g
Pnevmatični priključek	M5
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material pokrova	Gnetna aluminijeva zlitina
Material tesnil	NBR
Material ohišja	Aluminijasta zlitina, eloksirana
Material batnice	visoko legirano nerjavno jeklo