


Aksialni sklop EAMM-A-D32-58AA

Številka dela: 8105884

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Položaj vgradnje	poljubno
Skladnost z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura skladiščenja	-25 °C...60 °C
Relativna zračna vlažnost	0–95 %
Stopnja zaščite	IP40
Temperatura okolice	-10 °C...60 °C
Prenosljivi navor	6.5 Nm
Teža izdelka	329 g
Koda vmesnika aktuatorja	D32
Koda vmesnika Motor In	58AA
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS