



Sponska letev NECC-L8G5-C1

Številka dela: 8106756

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Kabelski izhod	ravna oblika
Teža izdelka	3.8 g
Velikost posode	1
Električni priključek 1, zasnova	oglata oblika
Električni priključek 1, vrsta priključka	doza
Električni priključek 1, priključna tehnika	Priključna shema L8
Električni priključek 1, število polov/žil	5
Električni priključek 1, vrsta pritrditve	vstavljen
Električni priključek 2, priključna tehnika	vzmetna sponka
Območje delovne napetosti DC	0 V...300 V
Tokovna obremenljivost pri 40 °C	8 A
Odpornost proti udarni napetosti	1.6 kV
Zaščita	ne
Nazivni prečni prerez vodnika	AWG28 – 16
Stopnja zaščite	IP20
Napotek glede stopnje zaščite	v montiranem stanju
Temperatura okolice	-40 °C...115 °C
Skladnost z LABS	VDMA24364 – cona III
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Razred korozijske odpornosti KBK	1 – nizka korozijska obremenitev
Material ohišja	PA
Barva ohišja	črna