


Paralelni sklop EAMM-U-50-D19-38AA-78

Številka dela: 8107032

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	50
Položaj vgradnje	poljubno
Največja vrtilna hitrost	6000 1/min
Skladnost z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura skladiščenja	-25 °C...60 °C
Relativna zračna vlažnost	0–95 %
Stopnja zaščite	IP40
Temperatura okolice	-10 °C...60 °C
Masni vztrajnostni moment	12.1 kgmm ²
Pogonski navor v prostem teku	0.01 Nm
Prenosljivi navor	1 Nm
Teža izdelka	600 g
Koda vmesnika aktuatorja	D19
Koda vmesnika Motor In	38AA
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS