

# Aksialni sklop EAMM-A-D80-90GA

Številka dela: 8110063

FESTO



## Podatkovni list

| Značilnost                | Vrednost              |
|---------------------------|-----------------------|
| Položaj vgradnje          | poljubno              |
| Skladnost z LABS          | VDMA24364-B2-L        |
| Temperatura skladiščenja  | -25 °C...60 °C        |
| Relativna zračna vlažnost | 0–95 %                |
| Stopnja zaščite           | IP40                  |
| Temperatura okolice       | -10 °C...60 °C        |
| Masni vztrajnostni moment | 128 kgmm <sup>2</sup> |
| Prenosljivi navor         | 60 Nm                 |
| Teža izdelka              | 2130 g                |
| Koda vmesnika aktuatorja  | D80                   |
| Koda vmesnika Motor In    | 90GA                  |
| Napotek glede materialov  | V skladu z RoHS       |