

**Vtična tulka**  
**NPQE-D-S4-E-P10**  
Številka dela: 8113210

**FESTO**



**Podatkovni list**

| Značilnost                                                    | Vrednost                                                           |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Velikost                                                      | standardna                                                         |
| Nazivni premer                                                | 2.5 mm                                                             |
| Položaj vgradnje                                              | poljubno                                                           |
| Zasnova                                                       | ravna oblika                                                       |
| Velikost posode                                               | 10                                                                 |
| Konstruktivna zgradba                                         | princip Push-Pull                                                  |
| Delovni tlak celotnega temperaturnega območja                 | -0.095 MPa...0.8 MPa<br>-0.95 bar...8 bar<br>-13.775 psi...116 psi |
| Delovni medij                                                 | Stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                   |
| Napotek glede delovnega/krmilnega medija                      | možno delovanje z oljenjem                                         |
| Razred korozijske odpornosti KBK                              | 1 – nizka korozijska obremenitev                                   |
| Skladnost z LABS                                              | VDMA24364 – cona III                                               |
| Ustreznost za čiste prostore, merjena v skladu z ISO 14644-14 | Razred 4 v skladu z ISO 14644-1                                    |
| Temperatura okolice                                           | -5 °C...60 °C                                                      |
| Teža izdelka                                                  | 0.34 g                                                             |
| Pnevmatični priključek 1                                      | Vtična tulka, Ø 4 mm                                               |
| Pnevmatični priključek 2                                      | Vtična tulka, Ø 4 mm                                               |
| Barva sprostilnega obroča                                     | modra                                                              |
| Napotek glede materialov                                      | V skladu z RoHS                                                    |
| Material ohišja                                               | PBT                                                                |
| Material sprostilnega obroča                                  | POM                                                                |