

# Varnostna sponka NPAP-QE-S-Q8-P10

Številka dela: 8113230

FESTO



## Podatkovni list

| Značilnost                                    | Vrednost                                                                   |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Velikost posode                               | 10                                                                         |
| Položaj vgradnje                              | poljubno                                                                   |
| Delovni tlak celotnega temperaturnega območja | -0.095 MPa...0.8 MPa<br>-0.95 bar...8 bar<br>-13.775 psi...116 psi         |
| Razred korozijske odpornosti KBK              | 1 – nizka korozijska obremenitev                                           |
| Skladnost z LABS                              | VDMA24364 – cona III                                                       |
| Razred čistih prostorov                       | Statično nameščen element, smiselna ocena v skladu z ISO 14644-1 ni mogoča |
| Temperatura okolice                           | -5 °C...60 °C                                                              |
| Teža izdelka                                  | 0.11 g                                                                     |
| Pnevmatični priključek                        | za zunanji Ø cevi 8 mm                                                     |
| Napotek glede materialov                      | V skladu z RoHS                                                            |