

Magnetna tuljava VACC-S18-120-K4-3U-NM4ME

Številka dela: 8118173

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Način upravljanja	električno
Položaj vgradnje	poljubno
Prikazovalnik preklopnega položaja	ne
Trajanje vklopa	100%
Razred izolacijskega materiala	H
Karakteristike tuljave	230 V AC: 50/60 Hz, moč 12,0 VA 230 V DC: 12,0 W
Dovoljena nihanja napetosti	-15 %/+10 %
Odobritev protieksplzijske zaščite zunaj EU	EPL Db (BR) EPL Gb (BR)
Protieksplzijska zaščita	con a 1 (BR) con a 21 (BR)
Pristojni organ za izdajo certifikata	INMETRO DNV 19.0135X
Vrsta protieksplzijske zaščite pred vžigom, plin	Ex eb mb IIC T4 Gb
Vrsta zaščite pred vžigom Ex, prah	Ex tb IIIC T120°C Db
Temperatura okolice Ex	T4, T120 °C: -25 °C ≤ Ta ≤ +40 °C
Skladnost z LABS	VDMA24364 – con a III
Stopnja zaščite	IP66
Teža izdelka	580 g
Električni priključek	ohišje s sponkami, kabelski vhodni navoj M20x1,5
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS