

Magnetna tuljava VACC-S13-18-K4-2U-NM4ME

Številka dela: 8118325

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Način upravljanja	električno
Položaj vgradnje	poljubno
Prikazovalnik preklopnega položaja	ne
Trajanje vklopa	100%
Razred izolacijskega materiala	H
Karakteristike tuljave	110 V DC: 1,8 W 110 V AC: 40/65 Hz, moč 1,8 VA
Dovoljena nihanja napetosti	-15 %/+10 %
Odobritev protieksplzijske zaščite zunaj EU	EPL Db (BR) EPL Gb (BR)
Protieksplzijska zaščita	con a 1 (BR) con a 21 (BR)
Pristojni organ za izdajo certifikata	INMETRO DNV 17.0042X
Vrsta protieksplzijske zaščite pred vžigom, plin	Ex eb mb IIC T6, T5, T4 Gb
Vrsta zaščite pred vžigom Ex, prah	Ex tb IIIC T85°C, T95°C, T130°C Db
Temperatura okolice Ex	T4, T130 °C: -30 °C <= Ta <= +60 °C T5, T95 °C: -30 °C <= Ta <= +60 °C T6, T85 °C: -30 °C <= Ta <= +50 °C
Skladnost z LABS	VDMA24364 – con a III
Stopnja zaščite	IP65
Teža izdelka	330 g
Električni priključek	ohišje s sponkami, kabelski vhodni navoj M20x1,5
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS