

Magnetna tuljava VACS-C-R3-1RL

Številka dela: 8135822

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Položaj vgradnje	poljubno
Prikaz stanja signala	LED
Največja preklopna frekvenca	5 Hz
Trajanje vklopa	100%
Razred izolacijskega materiala emajlirane žice	H
Nazivni zagonski tok na magnetno tuljavo	108 mA do 80 ms
Nazivni tok pri zmanjšanju toka	15 mA po 80 ms
Karakteristike tuljave	24 V DC: faza nizkega toka 0,36 W, faza visokega toka 2,6 W
Dovoljena nihanja napetosti	+/- 10 %
Odobritev	RCM Mark
Oznaka CE (glej izjavo o skladnosti)	v skladu z direktivo EU EMV
Razred korozijske odpornosti KBK	2 – zmerna korozijska obremenitev
Skladnost z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Stopnja zaščite	IP65
Temperatura okolice	-10 °C...60 °C
Najdaljša dolžina kabla	30 m
Električni priključek	M12x1, A-kodiran v skladu z EN 61076-2-101
Način pritrditve	z narebreno matico
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material ohišja	PA jeklo
Material magnetne tuljave	baker Jeklo Termoplast
Material navitja	baker