


Reduktorska enota EMGA-120-P-G8-SAS-140

Številka dela: 8141759

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost prirobnice gonila	120 mm
Velikost prirobnice motorja	140 mm
Zračnost zasuka	0.12 stp
Vrsta gonila	Planetno gonilo
Prestavno razmerje	8:1
Največja vrtilna hitrost pogona	6500 1/min
Delovna temperatura reduktorske enote	-25 °C...90 °C
Skladnost z LABS	VDMA24364-B2-L
Stopnja zaščite	IP54
Trajni odgonski navor	120 Nm
Masni vztrajnostni moment gonila	1.431 kgcm ²
Maks. odgonski navor	380 Nm
Največja stopnja učinkovitosti	97 %
Vzvojnina togost	18 Nm/arcmin
Teža izdelka	7000 g
Vmesnik gonila, odgonska stran	120G
Vmesnik, reduktorska enota, pogon	140 A
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS