

Kabelski priključek NETC-M20-PBK-T14

Številka dela: 8151590

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Temperatura okolice	-40 °C...100 °C
Stopnja zaščite	IP66 IP68
Napotek glede stopnje zaščite	IP68 pri 5 barih za 30 minut
Oznaka CE (glej izjavo o skladnosti)	v skladu z direktivo EU RoHS
Velikost	M20x1,5
Premer kabla	4 mm...13 mm
Barva	črna
Material kabelskega navojnega priključka	PA
Material tesnil	EPDM
Teža izdelka	14 g
Velikost posode	1
Skladnost z LABS	VDMA24364 – cona III
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS