

Priključni set DADG-AK-G8-20-125

Številka dela: 8159796

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	20
Hod	125 mm
Delovni tlak	0.1 MPa...0.8 MPa 1 bar...8 bar 14.5 psi...116 psi
Delovni medij	Stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Razred korozijske odpornosti KBK	1 – nizka korozijska obremenitev
Skladnost z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okolice	-10 °C...60 °C
Največji pritezni moment	3 Nm
Toleranca priteznega momenta	± 10 %
Največji pritezni moment pnevmatičnega priključka 1	3 Nm
Teža izdelka	54.2 g
Pnevmatični priključek	G1/8
Material adapterja	Epoksidna smola
Material tesnil	FPM
Material vijakov	jeklo, prevlečeno