

Blažilnik DYEF-G8-M4-Y1F

Številka dela: 8160234

FESTO



Podatkovni list

| Značilnost | Vrednost |
|----------------------------------|---|
| Velikost | M4 |
| Hod | 1.7 mm |
| Blaženje | elastični blažilni obroči/elastične blažilne plošče na obeh straneh s kovinskim omejevalnikom |
| Položaj vgradnje | poljubno |
| Zaznavanje položaja | brez |
| Največja hitrost naleta | 0.8 m/s |
| Razred korozijske odpornosti KBK | 2 – zmerna korozijska obremenitev |
| Skladnost z LABS | VDMA24364-B2-L |
| Temperatura okolice | 0 °C...60 °C |
| Dolžina blaženja | 1.7 mm |
| Največji pritezni moment | 0.5 Nm |
| Največja poraba energije na hod | 0.005 J |
| Teža izdelka | 4.5 g |
| Način pritrditve | z navojno tulko |
| Napotek glede materialov | V skladu z RoHS |
| Material tesnil | NBR |
| Material ohišja | visoko legirano jeklo |