

# Konica pipete za enkratno uporabo DHAP-1000-TA1-P960R

Številka dela: 8160284

FESTO



## Podatkovni list

| Značilnost                             | Vrednost  |
|--|---|
| Volumen                                | 1000 µl   |
| Velikost posode                        | 960   |
| Konstruktivna zgradba                  | Držalo za konice pipet za enkratno uporabo od Festa s prostornino 20–1000 µl  |
| Način pakiranja                        | Stojalo   |
| Biološka obremenitev                   | ATP: <math>2 \cdot 10^{-12}</math> mg/µl<br>BSE/TSE: brez<br>DNK: <math>32</math> pg človeške DNK<br>DNase: <math>5 \cdot 10^{-7}</math> Kunitz units/µl<br>Endotoksin: <math>0,001</math> EU/ml<br>RNase: <math>5 \cdot 10^{-9}</math> Kunitz units/µl |
| Razred korozijske odpornosti KBK       | 4 – zelo močna korozijska obremenitev   |
| Skladnost z LABS                       | VDMA24364 – cona III  |
| Temperatura skladiščenja               | 5 °C...40 °C  |
| Napitek glede temperature skladiščenja | kratkoročno za transport v embalaži -25–55 °C   |
| Relativna zračna vlažnost              | 10-90 %<br>brez kondenzacije  |
| Okoljski pogoji                        | Atmosferski tlak 80–106 kPa   |
| Temperatura okolice                    | 5 °C...40 °C  |
| Napitek glede materialov               | V skladu z RoHS   |
| Material konice pipete                 | PP  |