

Senzor
SKDA-1.5-AB-G2
Številka dela: 8176315

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Območje merjenja sile	0 kN...1.5 kN
Območje kalibriranja	-0.2 kN...2 kN
Mejna obremenitev	3.75 kN
Območje delovne napetosti DC	10 V...30 V
Analogni izhod	4–20 mA
Natančnost analognega izhoda v $\pm$ %FS	0.2 %FS
Material ohišja	gnetna aluminijeva zlitina visoko legirano nerjavno jeklo
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Skladnost z LABS	VDMA24364 – cona III
Primernost za proizvodnjo litij-ionskih baterij	Kovine z več kot 5-% masnim deležem bakra, cinka ali niklja, so izključene iz uporabe. Izključeni so nikelj v jeklih, kemično nikljane površine, tiskana vezja, kabli, električni priključki in navitja.
Teža izdelka	0.2 kg
Temperatura okolice	-20 °C...80 °C
Stopnja zaščite	IP67
Električni priključek	5-polni A-kodiran doza M12 x 1
Razred korozijske odpornosti KBK	0 – brez korozijske obremenitve
Oznaka CE (glej izjavo o skladnosti)	v skladu z direktivo EU EMV v skladu z direktivo EU RoHS
Oznaka UKCA (glejte izjavo o skladnosti)	v skladu s predpisi Združenega kraljestva za EMC v skladu s predpisi ZK RoHS