

Modulni konektor MS6-MV1-F1A

Številka dela: 8176697

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	6
Serijska	MS
Razred korozijske odpornosti KBK	2 – zmerna korozijska obremenitev
Skladnost z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Primernost za proizvodnjo litij-ionskih baterij	Izdelek ustreza Festovi interni opredelitvi izdelka za uporabo v proizvodnji baterij: Kovine, ki vsebujejo več kot 1-% masni delež bakra, cinka ali niklja, so izključene iz uporabe. Izjeme so nikelj v jeklih, kemično nikljane površine, vezja, vodniki, električni konektorji in tuljave.
Temperatura medija	-10 °C...60 °C
Teža izdelka	54 g
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material tesnil	NBR
Material modulnega konektorja	POM visoko legirano nerjavno jeklo
Material vijakov	visoko legirano nerjavno jeklo