

Glušnik
AMTX-P-PC12
Številka dela: 8191740

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost posode	1
Delovni tlak	-0.1 MPa...0.7 MPa -1 bar...7 bar
Delovni medij	Stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Razred korozijske odpornosti KBK	2 – zmerna korozijska obremenitev
Skladnost z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okolice	-5 °C...50 °C
Način pritrditve	z držalno spono
Teža izdelka	0.7 g
Pnevmatični priključek	Vložek, 12 mm
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material glušnika	PE