

Pritrditev profila EAHF-E24-60-P-D4

Številka dela: 8197129

FESTO



Podatkovni list

| Značilnost | Vrednost |
|---|---|
| Velikost | 60 |
| Razred korozijske odpornosti KBK | 0 – brez korozijske obremenitve |
| Skladnost z LABS | VDMA24364-C1-L |
| Primernost za proizvodnjo litij-ionskih baterij | Izdelek ustreza Festovi interni opredelitvi izdelka za uporabo v proizvodnji baterij: Kovine, ki vsebujejo več kot 1-% masni delež bakra, cinka ali niklja, so izključene iz uporabe. Izjeme so nikelj v jeklih, kemično nikljane površine, vezja, vodniki, električni konektorji in tuljave. |
| Teža izdelka | 119 g |
| Napotek glede materialov | V skladu z RoHS |
| Material plošče | gnetna aluminijeva zlitina, eloksirana |
| Material vijakov | jeklo |