

Pokrov prsta prijemala HAMA-GA-B33-100-4-S-40-BU

Številka dela: 8203482

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	100
Najmanjši premer, ki ga je treba prijeti	80 mm
Največji prijemalni premer	110 mm
Delovni hod	30 mm...125 mm
Število prstov prijemala	4
Zasnova	za prijemala
Konstruktivna zgradba	oblikovno prileganje trenje
Delovni medij	Stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Skladnost z LABS	VDMA24364 – cona III
Primerno za živila	Glej razširjene informacije o materialu.
Temperatura okolice	0 °C...60 °C
Teža izdelka	315 g
Barva	modra
Trdota po Shoru	A 40 +5
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material prijemala	VMQ (silikon), zaznavanje kovine