

Sklopka
EAMD-42-40-12-16X25-U
Številka dela: 8203728

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Premer nosilca 1	12 mm
Premer nosilca 2	16 mm
Velikost	42
Nazivna dolžina	40 mm
Položaj vgradnje	poljubno
Največja vrtilna hitrost	6000 1/min
Skladnost z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura skladiščenja	-25 °C...60 °C
Relativna zračna vlažnost	0–95 %
Temperatura okolice	-25 °C...60 °C
Masni vztrajnostni moment	38 kgmm ²
Prenosljivi navor	21 Nm
Teža izdelka	198 g
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS