


Vodilo
FEN-12/16-80-KF
Številka dela: 8204026

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	12/16
Hod	80 mm
Položaj vgradnje	poljubno
Vodilo	Kroglično obtočno vodilo
Konstruktivna zgradba	vodilo
Protieksplzijska zaščita	Upoštevajte napotek v potrdilu.
Skladnost z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura okolice	-20 °C...80 °C
Največja sila F_y	520 N
Največja sila F_y , statična	830 N
Največja sila	520 N
Največja sila F_z , statična	830 N
Največji moment M_x	12 Nm
Največji moment M_x , statičen	20 Nm
Največji moment M_y	7 Nm
Največji moment M_y , statičen	12 Nm
Največji moment M_z	7 Nm
Največji moment M_z , statičen	12 Nm
Pomična sila	15 N
Premikajoča se masa	257 g
Teža izdelka	525 g
Način pritrditve	z notranjim navojem
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material vodilnega elementa	Poboljšano jeklo
Material ohišja	Aluminijasta zlitina, eloksirana
Material jarmove plošče	gnetna aluminijeva zlitina, eloksirana