

**Vodilo**  
**FENG-32-160-GF**  
Številka dela: 8204063

**FESTO**



**Podatkovni list**

| Značilnost                  | Vrednost                               |
|-----------------------------|----------------------------------------|
| Velikost                    | 32                                     |
| Hod                         | 160 mm                                 |
| Položaj vgradnje            | poljubno                               |
| Vodilo                      | drsno vodilo                           |
| Konstruktivna zgradba       | vodilo                                 |
| Protieksplzijska zaščita    | Upoštevajte napotek v potrdilu.        |
| Skladnost z LABS            | VDMA24364-B2-L                         |
| Temperatura okolice         | -20 °C...80 °C                         |
| Pomična sila                | 30 N                                   |
| Premikajoča se masa         | 750 g                                  |
| Teža izdelka                | 1842 g                                 |
| Način pritrditve            | z notranjim navojem                    |
| Napotek glede materialov    | V skladu z RoHS                        |
| Material vodilnega elementa | visoko legirano jeklo                  |
| Material ohišja             | Aluminijasta zlitina, eloksirana       |
| Material jarmove plošče     | gnetna aluminijeva zlitina, eloksirana |