


Vakuumski sesalni ventil ISV-M5-F1A

Številka dela: 8217206

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	M5
Primernost izmetalnega impulza	8 MPa 8 bar
Položaj vgradnje	poljubno
Delovni tlak	-95 kPa...0 kPa -0.95 bar...0 bar
Zahtevan sesalni volumnski tok pri -0,05 MPa (-0,5 bar, -7,25 psi)	1 l/min
Delovni medij	stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7::-]
Razred korozijske odpornosti KBK	2 – zmerna korozijska obremenitev
Skladnost z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Primernost za proizvodnjo litij-ionskih baterij	Primerno za proizvodnjo baterij z zmanjšanimi vrednostmi Cu/Zn/Ni (F1a)
Temperatura okolice	-10 °C...60 °C
Teža izdelka	4 g
Način pritrditve	privijačenje
Pnevmatični priključek 1	M5
Pnevmatični priključek 2	M5
Material filtra	sintrani bron
Material ohišja	visoko legirano jeklo