

Upravljalna enota CDSV-P20-A

Številka dela: 8217573

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Najdaljša dolžina kabla	3 m
Upravljalni elementi	3 tipke
Zaščito pred obrnjeno polariteto	za vse električne priključke
Odpornost proti preobremenitvi	na voljo
Območje delovne napetosti DC	15 V...30 V
Odjem toka pri nazivni delovni napetosti	Elektronika: ≤ 100 mA
Največji odjem toka	20 mA
Znak KC	KC-EMV
Skladnost z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Primernost za proizvodnjo litij-ionskih baterij	Primerno za proizvodnjo baterij z zmanjšanimi vrednostmi Cu/Zn/Ni (F1a)
Ustreznost za čiste prostore, merjena v skladu z ISO 14644-14	Razred 4 v skladu z ISO 14644-1
Temperatura skladiščenja	-20 °C...80 °C
Relativna zračna vlažnost	0–85 %
Stopnja zaščite	IP40 III
Temperatura okolice	0 °C...50 °C
Teža izdelka	21 g
Poraba električne energije	0.5 W
Nazivna delovna napetost DC	24 V
Nazivna višina uporabe	≤ 2000 m NHN
Način prikazovanja	Osvetljen LCD
Prikaz pripravljenosti za delovanje	z osvetlitvijo ozadja
Prikaz stanja	modra LED = normalno stanje Rdeča LED-dioda = motnja
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material ohišja	Ojačan PA