


# Aksialni sklop EAMM-A-D60-82AA

Številka dela: 8234793

FESTO



## Podatkovni list

| Značilnost                | Vrednost               |
|---------------------------|------------------------|
| Nazivna dolžina           | 65 mm                  |
| Položaj vgradnje          | poljubno               |
| Največja vrtilna hitrost  | 6000 1/min             |
| Skladnost z LABS          | VDMA24364-B2-L         |
| Temperatura skladiščenja  | -25 °C...60 °C         |
| Relativna zračna vlažnost | 0–95 %                 |
| Stopnja zaščite           | IP40                   |
| Temperatura okolice       | -10 °C...60 °C         |
| Masni vztrajnostni moment | 34.8 kgmm <sup>2</sup> |
| Prenosljivi navor         | 21 Nm                  |
| Teža izdelka              | 930 g                  |
| Koda vmesnika aktuatorja  | D60                    |
| Koda vmesnika Motor In    | 82AA                   |
| Napotek glede materialov  | V skladu z RoHS        |