

Paralelni sklop
EAMM-U-86-S60-60H-177
Številka dela: 8234875

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	86
Položaj vgradnje	poljubno
Prestavno razmerje	1:1
Največja vrtilna hitrost	5000 1/min
Skladnost z LABS	VDMA24364 – cona III
Temperatura skladiščenja	-25 °C...60 °C
Relativna zračna vlažnost	0–95 %
Stopnja zaščite	IP40
Temperatura okolice	-10 °C...60 °C
Masni vztrajnostni moment	175 kgmm ²
Pogonski navor v prostem teku	0.25 Nm
Prenosljivi navor	9.5 Nm
Teža izdelka	3160 g
Koda vmesnika aktuatorja	S60
Koda vmesnika Motor In	60H
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS