


Kabel
NEYM-F- -Q9
Številka dela: 8242219

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Teža izdelka	0.223 kg...6.69 kg
Območje delovne napetosti DC	0 V...850 V
Območje delovne napetosti AC	0 V...630 V
Tokovna obremenljivost	17.8 A
Priključitev zaščitnega vodnika	ni na voljo
Premer kabla	11.5 mm
Zgradba kabla	4 x 1,5 mm ² + (2 x 0,75 mm ²) + (4 x 0,14 mm ² + 2 x 0,2 mm ²)
Stopnja zaščite	IP00
Temperatura okolice	90 °C
Temperatura okolice pri gibljivi napeljavi kablov	90 °C
Temperatura skladiščenja	70 °C
Skladnost z LABS	VDMA24364-B2-L
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material kabelskega plašča	TPE-E
Barva kabelskega plašča	siva