

Adapter
AD-G1/8-1/8NPT-I
Številka dela: 9395

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Nazivni premer	5.95 mm
Delovni tlak celotnega temperaturnega območja	-0.95 bar...10 bar
Razred korozijske odpornosti KBK	1 – nizka korozijska obremenitev
Skladnost z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okolice	-10 °C...60 °C
Največji pritezni moment pnevmatičnega priključka 1	6 Nm
Največji pritezni moment pnevmatičnega priključka 2	7 Nm
Nazivni pritezni moment	10.55 Nm
Toleranca za nazivni pritezni moment	± 20 %
Teža izdelka	10.38 g
Pnevmatični priključek 1	Zunanji navoj G1/8
Pnevmatični priključek 2	Notranji navoj 1/8 NPT
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material tesnil	PVC
Material ohišja	jeklo, pocinkano