

Krogelni ventil QH-3/4

Številka dela: 9544

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Ventilska funkcija	2/2, bistabilen
Pnevmatični priključek 1	G3/4
Pnevmatični priključek 2	G3/4
Način upravljanja	ročno
Način pritrditve	vgradnja v napeljavo
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)	21000 l/min
Nazivni premer	20 mm
Material ohišja	Medenina
Načelo tesnjenja	mehko
Položaj vgradnje	poljubno
V skladu s standardom	ISO 228-1
Konstruktivna zgradba	Krogelni ventil
Nazivni tlak armature PN	30
Razred korozijske odpornosti KBK	1 – nizka korozijska obremenitev
Skladnost z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Medij	Stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [·:·:·] inertni plini voda – brez vodne pare nevtralne tekočine drugi pretočni mediji na zahtevo
Temperatura medija	-20 °C...150 °C
Teža izdelka	610 g
Material tesnil	FPM PTFE
Material krogle	medenina, kromirana
Material gredi	Medenina