

Adapter
AD-1/4NPT-G1/4-I
Številka dela: 9625

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Nazivni premer	7.95 mm
Delovni tlak celotnega temperaturnega območja	-0.95 bar...10 bar
Razred korozijske odpornosti KBK	1 – nizka korozijska obremenitev
Skladnost z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okolice	-10 °C...60 °C
Največji pritezni moment pnevmatičnega priključka 1	12 Nm
Največji pritezni moment pnevmatičnega priključka 2	11 Nm
Teža izdelka	21 g
Pnevmatični priključek 1	Zunanji navoj 1/4 NPT
Pnevmatični priključek 2	notranji navoj G1/4
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material tesnil	PVC
Material ohišja	jeklo, pocinkano