


Kratko impulzni ventil VLK-3-PK-3

Številka dela: 9639

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Nazivni premer	2.5 mm
Delovni tlak	2.5 bar...8 bar
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)	90 l/min
Protieksplzijska zaščita	Upoštevajte napotek v potrdilu. cona 1 (ATEX) cona 2 (ATEX) cona 21 (ATEX) cona 22 (ATEX)
Skladnost z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okolice	-10 °C...60 °C
Teža izdelka	170 g
Način pritrditve	na montažni okvir
Material tesnil	TPE-U (PU)
Material ohišja	cinkova tlačna litina