

Indikator umetak MFL-24DC/AC

Broj dela: 10004

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Težina proizvoda	15 g
Električni priključak	Oblik B Prema industrijskom standardu (11 mm)
Nominalni radni napon DC	24 V
Nominalni radni napon AC	24 V
Mrežna frekvencija	0 Hz...60 Hz
Dozvoljene oscilacije napona	+/- 15 %
Vrsta zaštite	IP65 prema IEC 60529
Temperatura okruženja	-20 °C...60 °C
LABS usklađenost	VDMA24364-B2-L
Materijal kućišta	PA6 ojačano